



FU62DN

**vega D enc. completo a.1137, 144M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

**Configuração**

Nº de módulos	144
---------------	-----

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	160 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade de montagem	110 mm
Profundidade produto instalado	150 mm
Profundidade interna	110 mm
Altura produto instalado	1137 mm
Altura de montagem	1137 mm
Largura produto instalado	600 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
builtinwidth	550 mm

**Tampa, porta**

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Plástico + metal

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Ligação**

Número de entrada de cabos	4
----------------------------	---

**Equipamento**

Nº de filas	6
Quantidade de secção em largura	2
Quantidade de calhas	6
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Não

hasearthingterminalblock	Não
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Não

### **Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

### **Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHS	Sim
Livre de halógeno	Não