



FWB32GS

FW sup. IP44 PT a.500 I.550, 72M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	3
Número de filas	6
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	72
-------------------	----

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	500 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Sim

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP44