

FWB32M2

FW sup. IP44 PO a.500 I.550, 78M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores 8

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal 125 A

Equipamento

Número de calhas 3

Número de filas 3

Número de secções 2

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Não

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 78

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 500 mm

Largura 550 mm

Profundidade 165 mm

Número de unidades de largura 26

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

Tipo de fechadura Fecho articulado

A porta/tampa é transparente Não

Materiais

Material Aço

Código RAL 9010

Cor Branco puro

índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Bloqueio com barra