



FW sup. IP44 PO a.500 I.1050, 144M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores 16

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal 125 A

Equipamento

Número de calhas 12

Número de filas 3

Número de secções 4

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 144

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 500 mm

Largura 1050 mm

Profundidade 165 mm

Número de unidades de largura 48

Tampa, porta

Número de portas de armário 2

Número de bloqueios 1

Tipo de fechadura Fecho articulado

A porta/tampa é transparente Não

Conectividade

Tipo de montagem Montagem à superfície

Materiais

FWB34S

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Bloqueio com barra, Sem bloqueio