



FWB53S

FW sup. IP44 PO a.800 l.800, 180M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

withpipeinlead Sim

hasprotectionmainswitch Não

Configuração

Nº de módulos 180

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 165 mm

Profundidade interna 156 mm

Altura produto instalado 800 mm

Altura de montagem 800 mm

Largura produto instalado 800 mm

Largura das unidades de divisão 36

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto 0.123 kg

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Ligação

Número de entrada de cabos 12

Equipamento

Nº de filas	5
Quantidade de secção em largura	3
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	15
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II

Segurança

Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II