



FWB64S

FW sup. IP44 PO a.950 I.1050, 288M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

withpipeinlead Sim

hasprotectionmainswitch Não

Configuração

Nº de módulos 288

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Profundidade de montagem 161 mm

Profundidade produto instalado 165 mm

Profundidade interna 156 mm

Altura produto instalado 950 mm

Altura de montagem 950 mm

Largura produto instalado 1050 mm

Largura das unidades de divisão 48

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto 0.162 kg

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Ligação

Número de entrada de cabos 16

Equipamento

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nº de filas | 6 |
| Quantidade de secção em largura | 4 |
| Número de chaves | 1 |
| Quantidade de calhas | 24 |
| Acessoriável | Sim |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 8 |
| canbeextended | Sim |
| hasearthingterminalblock | Sim |
| hasneutralterminalblock | Sim |
| withsignalpassingdoor | Não |

Padrões

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Resistência ao fio incandescente | 750 °C |
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
| deviceprotectionclassiec61140 | II |

Segurança

| | |
|------------------------|-----------|
| Índice de protecção IP | IP44 |
| Classe de protecção | Classe II |