



FWB72N

**FW sup. IP44 a.1100 l.550, 150mm, 120M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação saliente

**Funções**

withpipeinlead Sim

hasprotectionmainswitch Não

**Configuração**

Nº de módulos 120

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 125 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 161 mm

Profundidade produto instalado 165 mm

Profundidade interna 156 mm

Altura produto instalado 1100 mm

Altura de montagem 1100 mm

Largura produto instalado 550 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta Fecho articulado

Número de fechaduras da porta 1

hasttransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material chapa de aço

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Ligação**

Número de entrada de cabos 8

**Equipamento**

N° de filas	12
Quantidade de secção em largura	2
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	12
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	4
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Não
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Não

**Padrões**

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	09
Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Não
textimpactstrength	IK09