



FWB72S

FW sup. IP44 PO a.1100 I.550, 168M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	14
Número de filas	7
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	168
-------------------	-----

Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	1100 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm
Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C