



FWB74N

FW sup. IP44 a.1100 l.1050, 150mm, 240M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

withpipeinlead Sim

hasprotectionmainswitch Não

Configuração

Nº de módulos 240

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 165 mm

Profundidade interna 156 mm

Altura produto instalado 1100 mm

Altura de montagem 1100 mm

Largura produto instalado 1050 mm

Largura das unidades de divisão 48

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material chapa de aço

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Ligação

Número de entrada de cabos 16

Equipamento

N° de filas	22
Quantidade de secção em largura	4
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	22
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	8
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Não
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	09
Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Não
textimpactstrength	IK09