



FWU31S

**FW enc. IP30 PO a.500 I.300, 36M**

**Características técnicas**

**Funções**

withpipeinlead Sim

**Configuração**

Nº de módulos 36

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 125 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 112 mm

Profund. instalação caixa d/aparelhagem 115 mm

Profundidade produto instalado 125 mm

Profundidade interna 119 mm

Altura produto instalado 553 mm

Altura de montagem 553 mm

Largura produto instalado 353 mm

Largura das unidades de divisão 12

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

builtinheight 502 mm

builtinwidth 310 mm

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta Fecho articulado

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Ligação**

Número de entrada de cabos 2

**Equipamento**

Nº de filas	3
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	3
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Não
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

#### **Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### **Segurança**

Índice de protecção IP	IP30
Classe de protecção	Classe II