



FWU31S

FW enc. IP30 PO a.500 I.300, 36M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	2
----------------------------------	---

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar, Parede oca

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	3
Número de filas	3
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	36
-------------------	----

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	553 mm
Largura	353 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	502 mm
Largura incorporada	310 mm
Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	12

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

Materiais

Material	Aço
----------	-----

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
índice de proteção	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio