



FWU32GS

**FW enc. IP30 PT a.500 I.550, 72M**

**Características técnicas**

**Configuração**

Nº de módulos	72
---------------	----

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN	Não
--	-----

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade de montagem	112 mm
Profund. instalação caixa d/aparelhagem	115 mm
Profundidade produto instalado	125 mm
Profundidade interna	119 mm
Altura produto instalado	553 mm
Altura de montagem	553 mm
Largura produto instalado	603 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
builtinheight	502 mm
builtinwidth	603 mm

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta	Fecho articulado
hastransparentcoverordoor	Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Ligação**

Número de entrada de cabos	4
----------------------------	---

**Equipamento**

Nº de filas	3
Quantidade de secção em largura	2

Número de chaves	1
Quantidade de calhas	6
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	4
canbeextended	Não
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

#### **Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### **Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Índice de protecção IP	IP30
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Não