



FW enc. IP30 PO a.500 I.800, 108M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores 6

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar, Parede oca

Intensidade de corrente

Corrente nominal 125 A

Equipamento

Número de calhas 9

Número de filas 3

Número de secções 3

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 108

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 553 mm

Largura 853 mm

Profundidade 125 mm

Altura embutida 502 mm

Largura incorporada 810 mm

Profundidade da montagem 112 mm

Número de unidades de largura 36

Tampa, porta

Número de portas de armário 2

Tipo de fechadura Fecho articulado

A porta/tampa é transparente Não

Materiais

Material Aço

FWU33S

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Índice de proteção	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impacto IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio