



FWU33S

**FW enc. IP30 PO a.500 I.800, 108M**

**Características técnicas**

**Ligações**

Número de entradas de condutores	6
----------------------------------	---

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar, Parede oca

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	9
Número de filas	3
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Capacidade**

Número de módulos	108
-------------------	-----

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	553 mm
Largura	853 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	502 mm
Largura incorporada	810 mm
Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	36

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	2
Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

**Materiais**

Material	Aço
----------	-----

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
<b>Índice de proteção</b>	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impacto IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio