



FW enc. IP30 PO a.650 I.550, 96M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores 4

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar, Parede oca

Intensidade de corrente

Corrente nominal 125 A

Equipamento

Número de calhas 8

Número de filas 4

Número de secções 2

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 96

Funções

Possui interruptor principal de proteção Não

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 703 mm

Largura 603 mm

Profundidade 125 mm

Altura embutida 652 mm

Largura incorporada 560 mm

Profundidade da montagem 112 mm

Número de unidades de largura 24

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Tipo de fechadura Fecho articulado

A porta/tampa é transparente Não

Conectividade

FWU42S

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impacto IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C