



FWU43S

FW enc. IP30 PO a.650 I.800, 144M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	6
----------------------------------	---

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar, Parede oca

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	12
Número de filas	4
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	703 mm
Largura	853 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	652 mm
Largura incorporada	810 mm
Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	36

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

Conectividade

Sujeito a modificações técnicas

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impacto IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C