



FWU43S



## FW enc. IP30 PO a.650 I.800, 144M

### Características técnicas

#### Ligações

Número de entradas de condutores	6
----------------------------------	---

#### Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar, Parede oca

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

#### Equipamento

Número de calhas	12
Número de filas	4
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

#### Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

#### Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

#### Dimensões

Altura	703 mm
Largura	853 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	652 mm
Largura incorporada	810 mm
Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	36

#### Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

#### Conectividade

Sujeito a modificações técnicas

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impacto IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C