



FWU73S

FW enc. IP30 PO a.1100 I.800, 252M

Características técnicas

Funções

withpipeinlead	Sim
hasprotectionmainswitch	Não

Configuração

Nº de módulos	252
---------------	-----

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	Não
--	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	112 mm
Profund. instalação caixa d/aparelhagem	115 mm
Profundidade produto instalado	125 mm
Profundidade interna	119 mm
Altura produto instalado	1153 mm
Altura de montagem	1153 mm
Largura produto instalado	853 mm
Largura das unidades de divisão	36
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
builtinheight	1102 mm
builtinwidth	810 mm

Tampa, porta

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	6
----------------------------	---

Equipamento

Nº de filas	21
Quantidade de secção em largura	3
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	21
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Não
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Resistência ao fio incandescente	850 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP30
Classe de protecção	Classe II
atishalogenfreeexternallymaintained	No