



FX566

Porta opaca a.1900 l.800

Características técnicas

Dimensões

Altura	1900 mm
Largura	800 mm
Profundidade	25 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta fechada

Materiais

Código RAL	7032
Cor	Cinzentos seixos
Material	Metal
Tratamento	Revestido a pó

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento I
Índice de proteção IP	IP55