



FZ011B

Aro de remate IP44 a.500 I.300

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

Dimensões

Profundidade produto instalado 13 mm

Altura produto instalado 552 mm

Largura produto instalado 352 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco Paloma

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Equipamento

Quantidade de secção em largura 1