



FZ24B

Aro de remate IP44 a.950 I.1050

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

Dimensões

Profundidade produto instalado 13 mm

Altura produto instalado 1002 mm

Largura produto instalado 1102 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco Paloma

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Equipamento

Quantidade de secção em largura 4

Segurança

Índice de protecção IP IP00