



FZ41B

## Aro de remate IP44 a.1250 I.300

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 13 mm

Altura produto instalado 1302 mm

Largura produto instalado 352 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Branco Paloma

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

#### Equipamento

Quantidade de secção em largura 1

#### Segurança

Índice de protecção IP IP00

Conformidade REACH Não

Conformidade RoHS Sim

Livre de halógeno Sim

textimpactstrength IK09