



G7045LAN

Bloco encastr., 3xSchuko+2xRJ45 Cat.6

Características técnicas

Funções

Protecção contra as sobretensões	Não
----------------------------------	-----

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Conectividade

Com tomada de carregamento USB	Não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	315 mm
Altura produto instalado	322 mm
Diâmetro de furação	102 mm
Diâmetro	100 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	Prata
Grupo material	alumínio, plástico

Ligação

quantitytype15socketoutlet	0
quantityrj45portcat6sockets	2
quantityvgasockets	0

Cabo

Comprimento do cabo de ligação	3000 mm
--------------------------------	---------

Acessórios incluídos

Equipado com	3 tomadas, 2 dados RJ45 Cat6, antracite
--------------	---

Equipamento

Número de interfaces USB	0
numberhousesocketout	3
canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia RoHS	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

Segurança

Índice de protecção IP

IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

35 °C

Forma

Forma

Redondo