



Base GBA 50x85 alumínio

Características técnicas

Dimensões

Altura	56 mm
Largura	85 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	4000 - 4000 mm ²

GBA500851ALU



Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	0
Largura da tampa 3	0

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	14
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	20

Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	47 x 45 mm
--	------------

Instalação / montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

Materiais

Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado
Cor	Alumínio

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada
-----------------------	--------------------------------------

Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
------------------------------------	-----

Número de fixadores de cabos por metro

0

Com película protetora

Sim