


GBA501311ALU



## Base GBA 50x131 alumínio

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	56 mm
Largura	134 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	6500 - 6500 mm <sup>2</sup>

#### Tampa, porta

Número de tampas montáveis	2
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	45 mm
Largura da tampa 3	0

#### Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	15
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	37

#### Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	47 x 45 mm
--	------------

#### Instalação / montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

#### Materiais

Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado
Cor	Alumínio

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

#### Conectividade

Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada
-----------------------	--------------------------------------

#### Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
------------------------------------	-----

Número de fixadores de cabos por metro

0

Com película protetora

Sim