



**Base GBA 50x131 alumínio**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	56 mm
Largura	134 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	6500 - 6500 mm <sup>2</sup>

GBA501311ALU



**Tampa, porta**

Número de tampas montáveis	2
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	45 mm
Largura da tampa 3	0

**Capacidade**

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	15
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	37

**Compatibilidade**

Formato compatível com a instalação do dispositivo	47 x 45 mm
--	------------

**Instalação / montagem**

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

**Materiais**

Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado
Cor	Alumínio

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

**Conectividade**

Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada
-----------------------	--------------------------------------

**Equipamento**

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
------------------------------------	-----

Número de fixadores de cabos por metro

0

Com película protetora

Sim