



GBA501611ALU



## Base GBA 50x161 alumínio

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Formato aparelhagens compatíveis 45x45 mm

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento Uniões referência em separado

#### Dimensões

Altura da calha 56 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 162 mm

#### Capacidade

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup> ou 3x2,5mm<sup>2</sup>) com / sem aparelhagem 30 / 57

#### Tampa, porta

Montagem da tampa Interior

Largura da tampa 45 mm

Nº de tampas que podem ser instaladas 3

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Material Alumínio

Grupo material alumínio

#### Cabo

Secção Interna / Usual 8000 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de compartimentos 3

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...90 °C