



GBD5005069016

## Topo GBD 50050

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação fecho

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 54 mm

Comprimento 10 mm

Largura da calha 54 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C