



Calha GBD 50x85

Características técnicas

Dimensões

Altura	56 mm
Largura	85 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	4500 - 4500 mm ²

GBD5008509016



Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	0,00 mm
Largura da tampa 3	0,00 mm

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	14
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	20

Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	47 x 45 mm
--	------------

Instalação / montagem

Perfuração da base	Sim
--------------------	-----

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada
-----------------------	--------------------------------------

Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Número de fixadores de cabos por metro	0
Com película protetora	Sim