



GBD5008509016



## Calha GBD 50x85

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	56 mm
Largura	85 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	4500 - 4500 mm <sup>2</sup>

#### Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	0,00 mm
Largura da tampa 3	0,00 mm

#### Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	14
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	20

#### Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	47 x 45 mm
--	------------

#### Instalação / montagem

Perfuração da base	Sim
--------------------	-----

#### Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

#### Conectividade

Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada
-----------------------	--------------------------------------

#### Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Número de fixadores de cabos por metro	0
Com película protetora	Sim