



GBD5008539016

Ângulo exterior variável GBD 50085

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 56 mm

Largura da calha 85 mm

Tampa, porta

Montagem da tampa Exterior

Tampa com junta Não

Nº de tampas que podem ser instaladas 1

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 83 / 140 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C