



GBD500856ALU

## Topo GBA 50085

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Dimensões

Altura da calha 56 mm

Largura da calha 85 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C