



GBD5013139016

## Ângulo exterior variável GBD 50131

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Compatibilidade produtos GBD

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 56 mm

Comprimento 45 mm

Largura da calha 134 mm

#### Tampa, porta

Montagem da tampa Exterior

Tampa com junta Não

Nº de tampas que podem ser instaladas 2

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 83 / 140 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C