



GBD501313ALU

## Ângulo exterior variável GBA 50131

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 56 mm

Largura da calha 134 mm

#### Tampa, porta

Montagem da tampa Exterior

Tampa com junta Não

Nº de tampas que podem ser instaladas 2

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Grupo material plástico

#### Configurações

Área de ângulo 83 / 140 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C