



GBD5013149016

## Ângulo interior variável GBD 50131

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Compatibilidade produtos GBD

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 56 mm

Comprimento 110 mm

Largura da calha 134 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 83 / 97 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C