



GBD501314ALU

### Ângulo interior variável GBA 50131

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

##### Configuração

antibacterialtreatment Não

##### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

##### Dimensões

Altura da calha 56 mm

Largura da calha 134 mm

##### Tampa, porta

Tampa com junta Não

##### Materiais, acabamento, cores

Cor Alumínio

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

##### Configurações

Área de ângulo 90 °

##### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

##### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

##### Segurança

textimpactstrength IK07

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C