



GBD5013189016

Tê GBD 50131

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Compatibilidade produtos GBD

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 50 mm

Comprimento 136 mm

Largura da calha 130 mm

Largura da derivação 130 mm

Tampa, porta

Montagem da tampa Interior

Tampa com junta Não

txtcoverattachclam Não

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C