



GBD5016149016

Ângulo interior variável GBD 50161

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Compatibilidade produtos GBD

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 56 mm

Comprimento 110 mm

Largura da calha 163 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 83 / 97 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -30...90 °C