



GBD501614ALU

Ângulo interior variável GBA 50161

Características técnicas

Dimensões

| | |
|---------|--------|
| Altura | 56 mm |
| Largura | 163 mm |

Acessórios

| | |
|-------------------|---------|
| Tipo de acessório | Moldado |
|-------------------|---------|

Configuração

| | |
|--------------|-----|
| Sobreposição | Não |
|--------------|-----|

Modo de configuração

| | |
|----------------|---------|
| Área de ângulo | 83 - 97 |
|----------------|---------|

Instalação / montagem

| | |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Não |
|--------------------|-----|

Materiais

| | |
|------------|--|
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Cor | Alumínio |

Índice de proteção

| | |
|---------------------------|------|
| Resistência ao impacto IK | IK07 |
|---------------------------|------|

Equipamento

| | |
|------------------------|------------|
| Com película protetora | Não |
| Séries relacionadas | GBA 50x161 |