



GF113C

**Aro c/porta 50mm c/fechad. p/GE113B**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Encastrada

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 50 mm

Altura produto instalado 600 mm

Largura produto instalado 344 mm

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta Canhão barra dupla 3mm

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor branco

Material matéria plástica

Tipo de tratamento da superfície lacado

**Equipamento**

Número de chaves 1

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

**Segurança**

Índice de protecção IP IP30

Classe de protecção Classe I