



HA740100

Calha cablagem HA7 40x100mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexível Não

Configuração

Configuração des abas Estampado

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

Dimensões

Altura da calha 40 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 100 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6.5 mm

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 91

Secção Interna / Usual 2668 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 65

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 127

Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

Segurança

Temperatura

Temperatura ambiente

-25...90 °C