



HA780025

Calha cablagem HA7 80x25mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexível	Não
----------	-----

Configuração

Configuração des abas	Estampado
-----------------------	-----------

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga	Sim
----------------------------------	-----

Dimensões

Altura da calha	80 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	25 mm
Amplitude dos cortes laterais	6 mm
Largura da lingueta	6.5 mm

Tampa, porta

Forma da tampa	a granel
----------------	----------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzentos claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzentos claro
Material	PC-ABS isento de halogéneo
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

Instalação, montagem

Perfuração do pedestal	EN 50085-2-3:1999
------------------------	-------------------

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)	56
Secção Interna / Usual	1485 mm²
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)	40
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)	78

Padrões

Directiva Europeia RoHS	conformidade voluntária
Classificação UL 94	V0

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Classe de resistência ao fogo	M1

Temperatura

Temperatura ambiente	-25...90 °C
----------------------	-------------