



HTG411H

Servidor de energia Agardio.manager

Características técnicas

Equipamento

Servidor web Sim

Tensão

Tensão de funcionamento 24 - 24 V

Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)

Conectividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia Interface Ethernet

Potência

Consumo de energia VA 7 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 70 °C

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Dimensões

Número de unidades de largura 6