



HTG411L

Servidor energia Agardio.manager Light

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Configuração

Nº de módulos	6
---------------	---

Comandos e indicadores

Com indicação LED	Sim
-------------------	-----

Voltagem

Tensão de serviço	24 V
-------------------	------

Equipamento

Nº de entradas digitais	1
Número de interfaces USB	2
demountingprotection	Não
Radiofrequência bidireccional	Não
radiointerface	Não
irinterface	Não
updateable	Sim
visualization	Não
webserver	Sim
Nº de entradas analógicos	1

Padrões

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...55 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-55...85 °C