



HXA055H

**Bob. mín. temp. 400V AC x160/P630**

### Características técnicas

#### Voltagem

Tensão circuito de comando em DC	0 V
Tensão circuito de comando em AC	380 / 450 V

#### Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

#### Potência

Potência total dissipada em IN	2.3 W
--------------------------------	-------

#### Equipamento

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m