



HXF002H

Bob. p/emissão 48V DC h1600

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada 1,44 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

Tensão

Tensão de comando AC 0 - 0 V

Tensão de comando DC 48 - 48 V