



JK218



## Kit calha gamma 18 c/ 1 tampa, 2,6m

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação aparafusado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 68 mm

Comprimento 2600 mm

Largura da calha 355 mm

Largura produto instalado 355 mm

Distância horizontal de furações 250 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Branco Paloma

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material PVC

Tipo de tratamento da superfície Estruturado

Transparente Não

#### Cabo

Secção Interna / Usual 19800 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de separadores fixos 0

Nº de separadores por encaixe 2

Nº de compartimentos 1 / 3

Nº de agrafos por metro 1

#### Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

Índice de protecção IP IP40

textimpactstrength IK10

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...40 °C

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

-5...60 °C