



JK318



## Kit calha gamma 18 c/ 3 tampas, 2,6m

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura produto instalado	2600 mm
Altura da calha	68 mm
Comprimento	2600 mm
Largura da calha	355 mm
Largura produto instalado	355 mm
Distância horizontal de furações	250 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco Paloma
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	PVC
Tipo de tratamento da superfície	Estruturado
Transparente	Não

#### Cabo

Secção Interna / Usual 19100 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de separadores fixos	0
Nº de separadores por encaixe	2
Nº de compartimentos	1 / 3
Nº de agrafos por metro	1

#### Padrões

Homologações	EN50085-2-1
Directiva Europeia WEEE	Não relacionado

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C