



JS013



Base calha gamma 13 p/ 1 tampa, 2,6m

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação aparafusado

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura produto instalado	2600 mm
Altura da calha	68 mm
Comprimento	2600 mm
Largura da calha	250 mm
Largura produto instalado	250 mm
Distância horizontal de furações	250 mm

Tampa, porta

Forma da tampa nenhum

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco Paloma
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Tipo de tratamento da superfície	Estruturado
Transparente	Não

Cabo

Secção Interna / Usual 14500 mm²

Equipamento

Nº de separadores fixos	0
Nº de separadores por encaixe	2
Nº de compartimentos	1 / 3
Nº de agrafos por metro	1

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C