



Base calha gamma 13 p/ 2 tampas, 2,6m

Características técnicas

Dimensões

Altura	2600 mm
Largura	250 mm
Comprimento	2600 mm
Secção transversal interior	13800 - 13800 mm ²

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 3
Número de partições conectáveis	2
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Sim

JS013C

